

DAIKIN Split Klimageräte

Kurzübersicht



Maximaler Komfort.
Entwickelt für höchste Ansprüche.



Niedrige Energiekosten dank optimalem Betriebsverhalten, hoher Energieeffizienz und energiesparenden Funktionen



Höchste Raumluftqualität aufgrund einzigartiger Filtertechniken (z. B. Flash Streamer)



Innovative Technologie mit höchster Zuverlässigkeit



Multi-Split-Systeme mit Anschluss von bis zu fünf Innengeräten an ein Außengerät



Höchster Komfort dank intelligenter Sensoren



WLAN-Konnektivität bei allen Geräten und Steuerung per App





Fuji Keizai Co., Ltd. „Globaler Markt für Haushaltsgeräte 2025“ (Rangliste der Geräteverkäufe globaler Klimaanlagehersteller, Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023)



DAIKIN mit Sitz in Osaka, Japan, prägt seit 1924 die Zukunft der Klimälösungen



Entworfen und hergestellt in Europa mit Fokus auf Qualität, Komfort und Nachhaltigkeit



Warum DAIKIN?

DAIKIN ist ein führender Hersteller von Kälte- und Klimatechnik mit japanischen Wurzeln und über 100 Jahren Erfahrung. Als einziger Hersteller, der sowohl Kältemittel als auch Verdichter selbst herstellt, bieten wir in jedem Punkt perfekt aufeinander abgestimmte Komponenten.

Zuverlässigkeit

Verdichter spielen in Klimaanlage eine zentrale Rolle und verbrauchen 80 bis 90 % der Gesamtleistung. Die Steigerung ihrer Effizienz ist für die Energieeinsparung von entscheidender Bedeutung. DAIKIN ist ein Pionier der Swing-Verdichtertechnologie, die exklusiv von DAIKIN entwickelt wurde.



Was macht die Swing-Verdichtertechnologie so besonders?

Rotationsverdichter (Standardtyp)

Rotationsverdichter sind eine weit verbreitete Bauform in Klimaanlage. Sie verdichten das Kältemittel, indem ein Rotor exzentrisch in einem zylindrischen Gehäuse rotiert.

Nachteil: Die Schieber gleiten ständig an der Innenwand des Zylinders entlang, dadurch entsteht mechanische Reibung, was mit der Zeit zu erhöhtem Verschleiß, Geräuschentwicklung und Energieverlust führt.

Swing-Verdichter (Entwicklung DAIKIN)

Ein Swing-Verdichter kombiniert Merkmale von Rotations- und Kolbenverdichter und zeichnet sich durch hohe Effizienz und Laufruhe aus.

Vorteil: Der Swing-Verdichter nutzt eine einzige Schwingbewegung, bei der keine Teile gegeneinander gleiten. Der Swing-Verdichter vereint Langlebigkeit, einen leisen Betrieb und hohe Energieeffizienz.

Ihre Vorteile



Weniger Reibung und Vibrationen = leiserer Betrieb



Weniger Teile = längere Lebensdauer und weniger Ausfälle




Höhere Effizienz = niedrigere Energiekosten

Perfektes Raumklima ungestört genießen



Unerhört leise

DAIKIN Klimaanlage wurden entwickelt, um jeden Raum zu einem perfekten Ort zum Entspannen, Arbeiten oder Leben zu machen. Dafür sorgen die niedrigen Betriebsgeräuschpegel von lediglich 19 dBA bei Innengeräten und 46 dBA bei Außengeräten.



Maximaler Komfort



Intelligenter Thermo- und Bewegungssensor

Der intelligente Thermo- und Bewegungssensor unterteilt den Raum in 64 Zonen, erkennt die Temperatur von Boden und Wänden und richtet basierend auf den Daten den Luftstrom für eine optimale Temperaturverteilung aus.



Heiz-Boost

Bei Mit „Heiz-Boost“ heizen Sie Ihr Zuhause beim Start der Klimaanlage schnell auf. Die Solltemperatur wird 14 %* schneller als bei einer herkömmlichen Klimaanlage erreicht (bei Mono-Split-Kombinationen).

* Testbedingung für Heiz-Boost: Baugröße 50, Außentemperatur: 2 °C, Innentemperatur: 10 °C, Einstellung über Fernbedienung: 23 °C



Intelligenter Bewegungssensor

Der intelligente Bewegungssensor erkennt Personen im Raum und leitet den Luftstrom nach links und rechts von den Personen weg. Das sorgt für spürbar mehr Komfort. Befindet sich niemand im Raum, schaltet das Gerät selbstständig in den Energiesparmodus.



Coandă-Effekt


Der Coandă-Effekt, lenkt den Luftstrom präzise entlang der Decke oder Wände. Dadurch entsteht eine sanfte, gleichmäßige Temperatur im gesamten Raum, wodurch direkte Zugluft vermieden und der Komfort erhöht wird. Abhängig davon, ob es im Kühl- oder Heizmodus arbeitet, nutzt das Gerät mit dem Coandă-Effekt zwei verschiedene Luftstromprofile.



Top-Luftqualität in Innenräumen dank einzigartiger Filterung


Höchste Raumluftqualität

Wir verbringen rund **90 %** unserer Zeit in Innenräumen, doch weil sich die Auswirkungen schlechter Raumluft oft erst nach längerer Zeit zeigen, wird das Thema schnell unterschätzt. Dabei ist die Luft in Innenräumen zwei- bis fünfmal stärker belastet als die Außenluft. Deshalb bietet DAIKIN fortschrittliche Filter- und Luftreinigungstechnologien, um Ihre Raumluftqualität und Ihren Komfort zu verbessern.




Titan-Apatit-Filter

Unangenehme Geruchsstoffe, z. B. im Tabakrauch oder von Haustieren, werden zersetzt.




Silberallergen- und Luftfilter

Der Silberallergen- und Luftfilter entfernt Allergene (wie Pollen) aus der Luft und gewährleistet so dauerhaft saubere Luft.



Statischer Filter

Der neue statische Luftfilter wurde mit einer aktiven Substanz (Iontpure) behandelt, um Bakterien und Viren zu binden.



Luftfilter

Filtert Staubpartikel aus der Luft.




DCS Residential

Remote Monitoring

DAIKINs Lösung für cloudbasierte Fernüberwachung und -steuerung von Split-Klimageräten.

Mit dem DAIKIN Cloud Service ist Ihr Komfort in guten Händen. Durch sichere Fernüberwachung kann Ihr Service-Techniker Einstellungen überprüfen, die Leistung optimieren und Probleme aus der Ferne beheben. Das bedeutet weniger Serviceeinsätze, schnelleren Support und kontinuierlichen Komfort in Ihrem gesamten Zuhause.



Patentierter Flash Streamer Technologie
Die Streamer Technologie von DAIKIN inaktiviert mehr als 99,9 % der Coronaviren (SARS-CoV-2).*



Flash Streamer

Der Flash Streamer lässt Schwebstoffe mittels Elektronen chemisch reagieren. Dadurch zersetzt er Allergene wie Pollen und Schimmelsporen, entfernt unangenehme Gerüche und sorgt so für bessere, sauberere Luft.

Effizientes Heizen mit der Luft-Luft-Wärmepumpe der Baureihe Nepura

nepura



Die Baureihe Nepura wurde speziell für den optimierten Heizbetrieb entwickelt und bietet zuverlässige Betriebsmöglichkeiten auch bei extremen Außentemperaturen (bis zu -30°C). Und dank der innovativen Kaminlogik sorgt sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung in Ihrem Zuhause. Eine Nepura Version ist für fast alle unsere Klimageräte-Serien verfügbar.



* Die Wirksamkeit der patentierten DAIKIN Streamer Technologie wurde in einem wissenschaftlichen Test bestätigt. Mehr als 99,9 % der neuartigen Coronaviren (SARS-CoV-2) waren nach dreistündiger Bestrahlung erfolgreich inaktiviert. Die Studie wurde von DAIKIN Industries Ltd. in Zusammenarbeit mit Professor Shigeru Kyuwa vom Department of Biomedical Science der Universität Tokio und einer Forschungsgruppe unter der Leitung von Professor Shigeru Morikawa vom Department of Microbiology der Okayama University of Science durchgeführt. Die hier beschriebenen Testergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die Wirksamkeit der Flash Streamer Technologie in den durchgeführten wissenschaftlichen Tests. Die mit Flash Streamer Technologie ausgestatteten DAIKIN Produkte können sich auf die tatsächliche Nutzungsumgebung unterschiedlich auswirken. Die Flash Streamer-Technologie ist nicht für medizinische Zwecke vorgesehen.

Beste Konnektivität dank DAIKIN Onecta App mit Sprachsteuerung




Behalten Sie die Kontrolle.
Überall und jederzeit

Verwalten Sie Ihre Heiz-, Kühl- und Warmwassereinstellungen aus der Ferne: Raum für Raum, Gerät für Gerät. Ob Sie zu Hause oder unterwegs sind, mit der Onecta-App bleiben Sie immer in Verbindung:



<https://www.daikin.de/onecta>

- Bedienung von DAIKIN Systemen via Sprachsteuerung
- Kompatibel mit der Sprachsteuerung von Amazon Alexa und Google Assistant
- Hilfreich bei der Programmierung von Betriebsart, Raumtemperatur, Abwesenheitsmodus ...
- Regelung von Raumtemperatur und Warmwasserbereitung, Aktivierung des Powermodus für eine schnelle Erwärmung größerer Mengen an Warmwasser
- Auch kompatibel mit unseren Luft-Wasser-Wärmepumpen der DAIKIN Altherma-Familie



Stelle die Wohnzimmer-
temperatur auf 21 Grad ein!

In Ordnung. Wohnzimmer-
temperatur auf 21 Grad eingestellt.

Weniger ist mehr – Multi und Multi+




Ein Raum oder mehrere Räume? Sie entscheiden

Bei einem klassischen Split-Klimasystem ist jedes Innengerät mit je einem Außengerät verbunden.

An ein DAIKIN Multi-Split-Außengerät können jedoch bis zu fünf Innengeräte angeschlossen werden. So können Sie einfach und kostengünstig überall in Ihrem Zuhause für perfektes Raumklima sorgen, benötigen allerdings nur den Platz für ein einziges Außengerät. Alle Innengeräte lassen sich dabei individuell regeln und müssen weder im selben Stockwerk noch zeitgleich installiert werden. Das bedeutet für Sie weniger Platzbedarf, leiseren Betrieb und intelligenteres Kostenmanagement, insbesondere wenn mehr als ein Innengerät benötigt wird. Unser Multi+ System ermöglicht zusätzlich zu bis zu vier Innengeräten die Bereitstellung von Warmwasser und stellt somit ein einzigartiges All-in-One-System dar.

Multi

- Kühlen und Heizen
- bis zu 5 Innengeräte an 1 Multi Außengerät



Bis zu A+++ beim Kühlen




Bis zu A+++ beim Heizen

A+++ beim
Heizen und beim
Kühlen in einem
Multi-Split-
System

Multi+

- Kühlen, Heizen und Warmwasser
- bis zu 5 Innengeräte an 1 Multi+ Außengerät mit 1 Warmwasserspeicher (90–230 L).



Bis zu A+++ beim Kühlen



Bis zu A++ beim Heizen



Bis zu A+ bei der
Warmwasserbereitung

Intelligent, leise und zuverlässig

DAIKIN Emura

Mehr als nur eine Klimaanlage – sie ist eine Designikone. Mit ihrem preisgekrönten Design und hochwertigen Farboptionen verleiht sie jedem Raum Eleganz. DAIKIN Emura sorgt mit intelligenten Funktionen, die sich Ihrem Lebensstil anpassen, für konstante Leistung.

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) bis zu 5,8 / 5,0 ⁽¹⁾
Betriebsbereich (°C) -20 beim Heizen bis 50 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 305x900x212 mm

Version Nepura Emura: Hohe Effizienz bei ausgezeichneter Heizleistung auch an sehr kalten Tagen (garantierter Betriebsbereich bis -30 °C)

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) 3,2 / 3,0 ⁽²⁾
Betriebsbereich (°C) -31 beim Heizen bis 46 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 305x900x212 mm

Leistungsmerkmale

Komfort:

Hinweise: (1) Verfügbare Geräteklassen: 20-25-35-42-50 | (2) Max. Heizleistung 7,10 kW | (3) Nepura Emura kein Multi-Split Betrieb
Infrarot-Funkfernbedienung serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Kältemitteltyp R-32, GWP 675.



emura

Preisgekröntes Design und effiziente Konstruktion

DAIKIN Stylish

Elegante, preisgekrönte Ästhetik für ein optimales und angenehmes Raumklima. Erhältlich in 3 Gehäusefarben mit farbgleicher Frontblende – jetzt ergänzt um **fünf neue Frontblenden** für noch mehr Gestaltungsfreiheit. Dadurch passt die Stylish perfekt in Ihr Zuhause. Das stylische Wandgerät für noch mehr Komfort.

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) bis zu 5,8 / 5,0 ⁽¹⁾
Betriebsbereich (°C) -15 beim Heizen bis 46 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 295x798x189 mm

Version Nepura Stylish: Hohe Effizienz bei ausgezeichneter Heizleistung auch an sehr kalten Tagen (garantierter Betriebsbereich bis -30 °C)

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) 3,2 / 3,0 ⁽²⁾
Betriebsbereich (°C) -31 beim Heizen bis 46 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 295x798x189 mm

Leistungsmerkmale

Komfort:

Hinweise: (1) Verfügbare Geräteklassen: 20-25-35-42-50 | (2) Max. Heizleistung 7,10 kW | (3) Nepura Stylish kein Multi-Split Betrieb
Infrarot-Funkfernbedienung serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Kältemitteltyp R-32, GWP 675.



stylish

Konnektivität:

Luftreinigung

Heizen, kühlen und saubere Luft zu jeder Jahreszeit

DAIKIN Perfera

Hohe Leistung bei geringem Energieverbrauch für ein ganzjähriges angenehmes Raumklima mit dem Perfera Wandgerät.

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) bis zu 8,2 / 7,1 ⁽¹⁾
Betriebsbereich (°C) -21 beim Heizen bis 50 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 298x804x252 mm (Klasse 20-50)

Version Nepura Perfera: Hohe Effizienz bei ausgezeichneter Heizleistung auch an sehr kalten Tagen (garantierter Betriebsbereich bis -30 °C)

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) bis zu 4,0 / 4,0 ⁽²⁾
Betriebsbereich (°C) -31 beim Heizen bis 46 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 298x804(997)x252(292) mm

Hinweise: (1) Verfügbare Geräteklassen: 15 (nur Multi)-20-25-35-42-50-60-71 | (2) Verfügbare Geräteklassen: 30-40, max. Heizleistung 7,4-8,8 kW | (3) Nepura Perfera kein Multi-Split Betrieb
Infrarot-Funkfernbedienung serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Kältemitteltyp R-32, GWP 675.

Behagliche Wärme für höchste Ansprüche mit dem Perfera Truhengerät.

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) bis zu 5,8 / 5,0 ⁽¹⁾
Betriebsbereich (°C) -21 beim Heizen bis 50 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 600x750x238 mm

Version Nepura Perfera: Hohe Effizienz bei ausgezeichneter Heizleistung auch an sehr kalten Tagen (garantierter Betriebsbereich bis -30 °C)

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) 3,2 / 3,0 ⁽²⁾
Betriebsbereich (°C) -31 beim Heizen bis 46 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 600x750x238 mm

Hinweise: (1) Verfügbare Geräteklassen: 20 (nur Multi)-25-35-50 | (2) Max. Heizleistung 6,2 kW | (3) Nepura Perfera kein Multi-Split Betrieb
Infrarot-Funkfernbedienung serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Kältemitteltyp R-32, GWP 675.

Diskretes Design, für optimale Effizienz und Komfort

DAIKIN Comfora

Intelligente Effizienz, funktional und erschwinglich, in kompaktem Design, das in jeden Raum passt.

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) bis zu 8,2 / 7,1 ⁽¹⁾
Betriebsbereich (°C) -15 beim Heizen bis 48 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 286x770x225 mm (Klasse 20-50)

Version Nepura Perfera: Hohe Effizienz bei ausgezeichneter Heizleistung auch an sehr kalten Tagen (garantierter Betriebsbereich bis -30 °C)

Schalldruck Flüsterbetrieb mit 19 dBA	Nom. Heiz-/Kühlleistung (kW) bis zu 4,0 / 3,5 ⁽²⁾
Betriebsbereich (°C) -31 beim Heizen bis 46 beim Kühlen	Abmessungen (HxBxT) 286x770x225 mm


Hinweise: (1) Verfügbare Geräteklassen: 20-25-35-50-60-71 | (2) Verfügbare Geräteklassen: 25-35, max. Heizleistung 6,2-6,70 kW | (3) Multi nur mit Klasse 20-25-35, Nepura Comfora kein Multi-Split Betrieb | (4) DCS nur für Klasse 20-25-35-50
Infrarot-Funkfernbedienung serienmäßig im Lieferumfang enthalten. Kältemitteltyp R-32, GWP 675.




perfera



Leistungsmerkmale




Leistungsmerkmale



comfora



Leistungsmerkmale





Stand By Me



Genießen Sie die Sicherheit

Stand By Me gibt Ihnen langfristige Sicherheit. Über diese kostenlose Online-Plattform können Sie Garantieverlängerungen aktivieren, Installationsdetails verfolgen und auf vertrauenswürdige Servicepartner zugreifen. Alles über Ihren Browser. Mit sicherer Fernüberwachung und allen Systemdaten an einem Ort ist dies Ihr persönlicher Komfort-Hub, der immer bereit ist, wenn Sie ihn brauchen.



<https://standbyme.daikin.de/de/>

DAIKIN Airconditioning Germany GmbH

Inselkammerstraße 2 · 82008 Unterhaching

Infotelefon: 0800 · 20 40 999

info@daikin.de · www.daikin.de

Kurzübersicht Split 10 / 2026 · 320010

Änderungen vorbehalten · © 2026 DAIKIN

